

Siliconentferner auf Lösemittelbasis

Anwendungsbereiche

Reinigt, entfettet, entfernt Wachs und Silicon restlos.

- ✓ Antistatisch
- ✓ verhindert zuverlässig Siliconkrater und Haftstörungen
- ✓ entfernt Schleif- und Poliermittelrückstände
- ✓ reinigt hervorragend Plastikteile

Anwendungskonzentration

pur

Besondere Hinweise

Gesundheitsschädlich, leichtentzündlich, hautreizend

Eigenschaften

Aussehen: flüssig, farblos, benzinartiger Geruch

Dichte: 0,77 g/cm³

Gebindegrößen

Dose à 1 Liter, Dose à 5 Liter, Kanister à 10 Liter, Kanister à 30 Liter,
Fass à 210 Liter

Lagerung

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

In dicht verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.