

JELLY

STREICH- UND IMPREGNIERMASCHINE

PRAKTISCH


Holzelemente können mit der Jelly auf schnelle und einfache Art von 1,2,3 oder 4 Seiten gleichzeitig gestrichen werden.

EFFIZIENT

Zwei Personen schaffen innerhalb einer Stunde ca. 200 m² (bei Anwendung auf allen vier Seiten des Werkstückes).

SPARSAM

Die überschüssige Farbe/Lackierung kann über einen Hahn in einen Eimer abgelassen werden und in den Behälter zurückgeführt werden.



EIGENSCHAFTEN

FOCUS	Impregnieren von Hölzern in den max. Abmessungen 300 x 90 mm
ABMESSUNG	L x B x H ca. 70 x 61 x 127 cm
LEISTUNG	ca. 200 m ² pro Stunde
ANWENDUNG	Auch für Bretter mit Feder und Nut




VIDEO



VIDEO

Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie sich das Video auf unserem YouTube-Kanal an



MATERIAL

Robuste Bauteile gewähren eine lange Lebensdauer.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Anwendung vieler Arten von Farben, Lacken und Impregniermittel für Dachlatten, Bretter und Bohlen.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Gewicht [kg]	Stk.
JELLY	Streichautomat komplett	60,2	1

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
JLL2015	Schaumgummi - Walzen	6
JLL2020	Bürsten	12
JLL2025	Hähne	3
JLL2030	Rollenhalter	4
JLL2035	Bürstenhalter	8

MONTAGE



Werkstück in den Streichautomaten einlegen.



Schwämme an die Dimensionen des Werkstückes anpassen und mittels Schrauben fixieren.



Bürsten an die Dimensionen des Werkstückes anpassen und mittels Schrauben fixieren.



Farbbehälter aufsetzen und sicherstellen, dass die Ausgüsse verschlossen sind. Auffangeimer unten anhängen.



Farbe einfüllen. Evtl vorher homogen mischen.



Streichvorgang starten: Ausgüsse öffnen und Rollen mit Farbe vollsaugen lassen. Anschließend Werkstücke urchschieben.